

Pakiet nr 16

Lp.	Opis	PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta, kod produktu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT [%]	Wartość brutto
1	Protektor do ran złożony z dwóch pierścieni połączonych rękawem. Rozmiar linii cięcia 11-17 cm opakowanie zawiera 5 sztuk		1 op.				
2	Protektor do ran złożony z dwóch pierścieni połączonych rękawem. Rozmiar linii cięcia 17-25 cm opakowanie zawiera 5 sztuk		1 op.				
3	Protektor do ran złożony z dwóch pierścieni połączonych rękawem. Dodatkowa pokrywa z otworem na trokar, przeznaczony do zabiegów lapatoskopowych. Rozmiar linii cięcia 2,5-6 cm opakowanie zawiera 5 sztuk		1 op.				
4	Protektor do ran złożony z dwóch pierścieni połączonych rękawem. Dodatkowa pokrywa z otworem na trokar, przeznaczony do zabiegów lapatoskopowych. Rozmiar linii cięcia 5-9 cm opakowanie zawiera 5 sztuk		1 op.				
5	Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 - 2,0 mm), średnica główki staplera 21,22,28,32 mm. Stapler posiadający jedna dźwignię umożliwiającą jednoręczną obsługę. Stapler 25 mm wymagany również w wersji przełykowej z główką w formie pełnego (prostego) stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. Wysokość zszywki otwartej: 4,2 mm dla staplera 21 mm oraz 5 mm dla staplerów 25,28,32.		24 szt.				
6	Stapler liniowy, wielostrzałowy 46 mm i 60 mm, automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarście szczęk staplera min. 20 mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 lub 2,0 mm.		60 szt.				
7	Ładunek do staplera liniowego 46 mm i 60 mm kompatybilnego ze staplerem z pozycji 6 zamykający na 1,5 lub 2,0 mm.		60 szt.				

8	Jednorazowy stapler liniowy z nożem 81 mm zamykający na 1,5 mm, wysokość zszywki 3,8 mm stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Dwustopniowa stabilna pozycja pośrednia staplera (możliwość manewrowania tkanką przy trwale połączonych elementach staplera). Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty.		24 szt.				
9	Ładunek 80 mm zamykający na 1,5 mm kompatybilny ze staplerem z pozycji 8		12 szt.				
				RAZEM			